

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Set besteht aus: Crimphandy inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere, Abfallleitblech 2x, Service-Tool, Aderendhülsen-Streifen, robuster Koffer, CRIMPHANDY CUTTER und einem Werkzeug-Etui



Produktbeschreibung

Set besteht aus: Crimphandy 1,0 mm², inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2x, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einem Aderendhülsen-Streifen 1,0 mm², verpackt in einem robusten Koffer. Ferner liegen ein CRIMPHANDY CUTTER, Band-Aderendhülsen, 1,0 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen und ein Werkzeug-Etui bei

Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1003671
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH3521
GTIN	4055626472027
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.170 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.170 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	DE

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set



1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>

Set besteht aus

CF CRIMPHANDY 1,0 - Abisolier- und Crimpautomat

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil
(Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband




AI 1,0-8 RD-S - Aderendhülse

1212523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212523>

Band-Aderendhülsen, 1,0 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Farbe rot, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.



CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>



CF CRIMPHANDY CUTTER - Werkzeugautomaten Zubehör

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212520>

Schneideinheit, für CF CRIMPHANDY, für flexible Kupferleiter von 0,5 mm² ...
1,5 mm² inkl. Abfallschale



TOOL-ZIPCASE EMPTY - Werkzeugtasche, unbestückt

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005050>

Werkzeug-Etui, unbestückt



CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>



CF CRIMPHANDY/CHARGER - Ladegerät

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212519>

Ersatz-Ladegerät, für Netzspannung 100 V AC ... 240 V AC, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige



CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212759>

Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 1,0, zur Behebung von Störungen



CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>



Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	7,4 V DC
-----------------------------	----------

Anschlussdaten

Abisolierlänge	10,8 mm
Leiterquerschnitt flexibel	1 mm ² ... 1 mm ²

Maße

Breite	43 mm
Höhe	70 mm
Länge	205 mm

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF CRIMPHANDY 1,0 SET - Werkzeug-Set

1003671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003671>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.	

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	47c10d16-65d8-47ed-989d-d5cc80984d44

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de