

CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Werkzeug-Set



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Set besteht aus: Crimphandy inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere, Abfalleitblech 2x, Service-Tool, Aderendhülsen-Streifen, robuster Koffer, CRIMPHANDY CUTTER und einem Werkzeug-Etui

Produktbeschreibung

Set besteht aus: Crimphandy 0,5 mm², inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere CUTFOX 12, Abfalleitblech 2x, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einem Ader-Endhülsenstreifen 0,5 mm², verpackt in einem robusten Koffer. Ferner liegen ein CRIMPHANDY CUTTER, Band-Aderendhülsen, 0,5 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen und ein Werkzeug-Etui bei

Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Verkrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1003673
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3521
GTIN	4055626471563
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.019 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.170 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	DE

CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Werkzeug-Set



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>

Set besteht aus

CF CRIMPHANDY 0,5 - Crimpwerkzeug, elektrisch

1212463

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212463>



Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

AI 0,5-8 WH-S - Aderendhülse

1212521

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212521>



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: weiß, Anzahl der Streifen: 20, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50

CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Werkzeug-Set

1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>

CF CRIMPHANDY CUTTER - Werkzeugautomaten Zubehör

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212520>



Schneideinheit, für CF CRIMPHANDY, für flexible Kupferleiter von 0,5 mm² ...
1,5 mm² inkl. Abfallschale

TOOL-ZIPCASE EMPTY - Werkzeugtasche, unbestückt

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005050>



Werkzeug-Etui, unbestückt

CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Werkzeug-Set

1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>



CF CRIMPHANDY/CHARGER - Ladegerät

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212519>

Ersatz-Ladegerät, für Netzspannung 100 V AC ... 240 V AC, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige



CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212787>

Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 0,5, zur Behebung von Störungen



CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Werkzeug-Set



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Enthalten in Set	1212515 CF CRIMPHANDY 0,5/GP2

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	7,4 V DC
-----------------------------	----------

Anschlussdaten

Abisolierlänge	10,8 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²

Maße

Breite	43 mm
Höhe	70 mm
Länge	205 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CF CRIMPHANDY 0,5 SET - Werkzeug-Set



1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1003673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003673>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	26d1525e-457a-45e8-9bec-5f4aa747d709

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de