

PPS SET - Schneidwerkzeug



1003675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003675>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Set, bestehend aus Verdrahtungskanalschneider PPS CD M, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm. Schienenschneider PPS BASIC I/M, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen der Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1003675
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3115
GTIN	4055626472034
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20.580 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20.580 g
Zolltarifnummer	82034000
Ursprungsland	DE

PPS SET - Schneidwerkzeug

1003675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003675>



Set besteht aus

PPS BASIC I/M - Schneidwerkzeug

1207585

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207585>



Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch

PPS CD M - Verdrahtungskanalschneider

1207569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207569>



Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm

PPS SET - Schneidwerkzeug

1003675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003675>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Profilschneider
------------	-----------------

Maße

Materialstärke max.	3 mm
---------------------	------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

1003675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003675>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	21045090
ECLASS-13.0	21045090

ETIM

ETIM 9.0	EC011837
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1003675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1003675>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de