

ES/KMK 3-GB - Einsteckstreifen



1005088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005088>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 52, Textfeldhöhe: 17,2 mm, Textfeldbreite: 39,75 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1005088
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2312
GTIN	4017918012397
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,029 g
Zolltarifnummer	48025890
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker unbeschriftet
------------	-----------------------------

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	52
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	4

Maße

Breite	39,55 mm
Höhe	17,20 mm
Tiefe	0,17 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material Basiselement	Polyester
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Montage

Montageart	einschieben
------------	-------------

ES/KMK 3-GB - Einsteckstreifen

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005088>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1005088>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de