

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 17 - Marker für Klemmen

1051032:0017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051032:0017>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 17, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 1051032:0017 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG2122 |
| GTIN | 4017918512804 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,54 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,273 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 17 - Marker für Klemmen



1051032:0017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051032:0017>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------|--------|
| Rastermaß | 6,2 mm |
| Beschriftung | |
| Bedruckung | 17 |

Montage

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit | 2 Jahre |

Maße

| | |
|-----------|---------|
| Breite | 6,15 mm |
| Höhe | 10,5 mm |
| Tiefe | 4,20 mm |
| Rastermaß | 6,2 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|----------|
| Textfeldbreite | 6,15 mm |
| Textfeldhöhe | 10,50 mm |

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 17 - Marker für Klemmen



1051032:0017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051032:0017>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de