

SACC-M15-NUT - Flachmutter

1075209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1075209>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachmutter, für Gewinde M15 x 1



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1075209
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQZBA
GTIN	4055626779553
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,77 g
Zolltarifnummer	74153300
Ursprungsland	DE

SACC-M15-NUT - Flachmutter

1075209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1075209>



Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Gewindeart	M15
------------	-----

Maße

Schlüsselweite Kontermutter	18 mm
Gewindeart Anschlussseite	M15 x 1
Gewindesteigung	1 mm

Materialangaben

Material (Mutter)	CuZn/Ni
-------------------	---------

SACC-M15-NUT - Flachmutter

1075209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1075209>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M15-NUT - Flachmutter

1075209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1075209>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de