

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082300>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Lichtleiter vertikal 4 mm, transparent, mit Linsenkopf sphärisch 5,2 mm, Montage für Wandstärken ab 1 mm, aus Polycarbonat (UL 94-V0), Einbaulänge 45 mm, wasserdicht, IP68 (EN 50529)

Ihre Vorteile

- Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
- ESD-Festigkeit
- Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
- Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1082300
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACGABC
GTIN	4055626812540
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082300>

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Der Lichtleiter ist ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Pressen Sie die Leuchtanzeige senkrecht und trocken ein. Alternativ können Sie die Leuchtanzeige z. B. mit LOCTITE 460 einkleben.
Allgemein	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Lichtleiter
Polzahl	1
Ausrichtung	vertikal
Leitertyp	Einzellichtleiter
Kopfform	Linsenkopf
Anzahl der Anzeigen	1 (1 Reihe x 1 Spalte)

Elektrische Eigenschaften

ESD-Schutz	< 4 kV
------------	--------

Maße

Länge	45 mm
Durchmesser	5 mm
Bohrlochdurchmesser	4,6 mm ^{H7}

Materialangaben

Farbe (Lichtleiter)	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Isolierstoff	Polycarbonat

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082300>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082300>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de