

1104980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1104980>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 35/7,5 und NS 35/15

Ihre Vorteile

- Gratfreies und spanloses Ablängen
- Kraftsparendes und gelenkschonendes Schneiden durch optimale Hebelübersetzung
- Die optionale Maßschiene ermöglicht Millimeter genaues Ablängen. Alternativ genutzt werden kann auch ein Maßband (Art.-Nr.: 1200304 / 1200298)
- Kompaktes Schneidgerät zum Ablängen von DIN-Tragschienen
- Präzise und gleichmäßige Schnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1104980
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3115
GTIN	4055626974774
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.480 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.497 g
Zolltarifnummer	82034000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	NS 35/7,5: Stahl, Kupfer, V2A, Aluminium
Hinweis zur Anwendung	NS 35/15: Stahl, Kupfer, Aluminium

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Profilschneider
Anwendung	Tragschiene für NS 35/7,5 und NS 35/15
Produkteigenschaft	Kompakte Bauweise für den mobilen Einsatz
	Befestigung: schraubbar / klemmbar (Schraubzwinde / Schraubstock)
	Gratfreies, spanloses Schneiden
	Maßband und Maßschiene optional erhältlich

Maße

Breite	173 mm
Höhe	610 mm
Länge	1099 mm
Länge der Maßschiene	1000 mm
Länge des Handhebels	580 mm
Materialstärke max.	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Stahl
Beschichtung	eloxiert

PPS COMPACT - Schneidwerkzeug



1104980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1104980>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-15.0	21043714

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

PPS COMPACT - Schneidwerkzeug



1104980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1104980>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de