

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Spannungsprüfer 12 ... 1000 V AC/1000 V DC, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Spitzzange, Wasserpumpenzange, Crimpwerkzeug Trapez-Crimp 0,14 ... 10 mm<sup>2</sup>, Abisolierwerkzeug mit Schneide 0,02 ... 10 mm<sup>2</sup>, Abisolierwerkzeug mit schwenkbarem Messer Ø 4,5 ... 40 mm, Abisolierwerkzeug mit Längsschnittklinge rund Ø 8 ... 13 mm, Imbusschlüssel-Set, VDE-Schraubendreher schlanke Ausführung, Schlitz: 0,4x2,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0 Kreuz: PZ1 / PZ2, Gliedermaßstab

## Ihre Vorteile

- Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox
- Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen

## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1103843                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH3521                   |
| GTIN                                     | 4055626967479            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.968,87 g               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.779,88 g               |
| Zolltarifnummer                          | 82060000                 |
| Ursprungsland                            | DE                       |

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## Set besteht aus

TOOL-WRAP EMPTY - Werkzeugtasche, unbestückt

1212501

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212501>

Werkzeug-Wickeltasche, unbestückt



---

DUSPOL EXPERT - Spannungsprüfer

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209091>



Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC /  
1000 V DC, IP65

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## CRIMPFOX DUO 10 - Presszange

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1031721>



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, Querschnitt max.: 10 mm<sup>2</sup>, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, Gewicht 305 g, schwarz/grün

---

## WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212150>



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm<sup>2</sup> flexibel /1,5 mm<sup>2</sup> starr, Abisoliermesser austauschbar

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212161>



**Abisolierwerkzeug**, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm - 40-mm-Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbare Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte

---

## WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212162>



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Installationsleitungen von Ø 8 - 13 mm, z. B. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Einzeladerabisolierung 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, mit Längsschnittklinge und ausschiebbarem Messer

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## CUTFOX 18 - Kabelschneidwerkzeug

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212129>



**Kabelschneider**, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm  
Durchmesser (bis 50 mm<sup>2</sup>)

---

## CUTFOX-SP VDE - Seitenschneider

1212206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212206>



**Kraft-Seitenschneider**, mit optimierter Hebelübersetzung, auch für  
Pianodraht geeignet, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## UNIFOX-P VDE - Spitzzange

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212204>



**Spitzzange mit Schneide**, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/  
1500 V DC geprüft

---

## UNIFOX-WP - Wasserpumpenzange

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212365>



Wasserpumpenzange, mit durchgestecktem Gelenk, doppelt verzahnten  
Greifflächen, nach VDE ISO 8976

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## SF-LHEX SET - Werkzeug-Set

1212544

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212544>



Winkelschlüssel-Set, Hex, metrisch, SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 und 10 mm, mit Kugelkopf, matt verchromt, 9-tlg., im praktischen Halter

---

## SZS 0,4X2,0 - Schraubendreher

1205202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205202>



Mikro-Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4x2,0x60 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz und drehbarer Kappe

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schraubendreher

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212587>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schraubendreher

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212588>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## SF-PZ 1-80 S-VDE - Schraubendreher

1212695

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212695>



Schraubendreher, Kreuz PZ (gelasert), isoliert, Größe: PZ 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## SF-PZ 2-100 S-VDE - Schraubendreher

1212696

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212696>



Schraubendreher, Kreuz PZ (gelasert), isoliert, Größe: PZ 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |              |
|----------------|--------------|
| Produkttyp     | Werkzeug-Set |
| Verpackungsart | Tasche       |

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000149 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
|-------------|----------|

# ST - A -TF-SET INSTA-PRO - Werkzeugtasche, bestückt



1103843

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1103843>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)