

UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY - Profil



1193573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193573>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 72 mm, Länge: 55 mm, Tiefe: 19,8 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1193573
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDAD
GTIN	4063151248222
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,45 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY - Profil



1193573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193573>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM-BASIC

Maße

Tiefe	19,8 mm
Länge	55 mm

Innenmaß

Profilbreite (innen)	72 mm
----------------------	-------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
------------------------------	------

UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY - Profil

1193573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193573>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193573>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY - Profil



1193573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193573>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BASIC 72 L5,50CM KMGY - Profil

1193573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193573>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de