

UM 45-PROFIL 5,50CM - Profil

1193620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193620>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100 mm, Profilbreite (außen): 122,6 mm, Länge: 55 mm, Tiefe: 21,5 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1193620
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBA
GTIN	4063151247898
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,2 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

UM 45-PROFIL 5,50CM - Profil

1193620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193620>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM45
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Tiefe	21,5 mm
Länge	55 mm

Außenmaß

Profilbreite (außen)	122,6 mm
----------------------	----------

Innenmaß

Profilbreite (innen)	100 mm
----------------------	--------

Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

UM 45-PROFIL 5,50CM - Profil

1193620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193620>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-PROFIL 5,50CM - Profil

1193620

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1193620>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de