

1108767

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, Gewicht 582 g, schwarz/grün

Ihre Vorteile

- · Seitliche Leitereinführung
- · Bewährte Technik in hoher Qualität
- · Entriegelbare Zwangssperre
- · "Das Original"
- Für TWIN-Hülsen geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1108767
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151016449
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	698,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	582,25 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE



1108767

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet
Crimpstelle 1	
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10
Crimpstelle 2	
Querschnitt max.	10 mm²
AWG max	8
Crimpstelle 3	
Querschnitt max.	16 mm²
AWG max	6

E

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm² 16 mm²
Querschnittsbereich AWG	10 6

Maße

Breite	76 mm
Höhe	25 mm
Länge	222 mm

Materialangaben

Farbe schwarz/grün



1108767

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767

Zulassungen

V Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



1108767

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767

Klassifikationen

ECLASS

	ECLASS-13.0	21043811
	ECLASS-15.0	21043811
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000168
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	27111500



1108767

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767

Environmental product compliance

EU RoHS

20 10/10		
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment	
EU REACH SVHC		
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %	

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de