

E/1 - Endhalter

1201044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201044>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Endhalter, Breite: 8 mm



Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 1201044 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BE7111 |
| GTIN | 4017918017170 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,597 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,597 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |

E/1 - Endhalter

1201044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201044>



Technische Daten


Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-----------|
| Produkttyp | Endhalter |
|------------|-----------|

Anschlussdaten

| | |
|------------------|------------|
| Anzugsdrehmoment | ... 1,2 Nm |
|------------------|------------|

Maße

| | |
|---------------------|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 23,5 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 34,5 mm |
| Länge | 23,5 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | - |

Montage

| | |
|------------|-------|
| Montageart | NS 32 |
|------------|-------|


E/1 - Endhalter

1201044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201044>

Zeichnungen

Maßzeichnung



E/1 - Endhalter

1201044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201044>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001041 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

E/1 - Endhalter



1201044

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201044>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de