

PPS-ST (6,5X15)Q - Stanzeinsatz

1203408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203408>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Stanzeinsatz, für Querloch: 6,5 x 15 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1203408
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH311Z
GTIN	4017918018245
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79 g
Zolltarifnummer	82073010
Ursprungsland	DE

PPS-ST (6,5X15)Q - Stanzeinsatz

1203408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203408>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Umrüstsatz
------------	------------

Maße

Lochbreite	6,5 mm
Lochhöhe	15 mm
Materialstärke max.	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl

PPS-ST (6,5X15)Q - Stanzeinsatz

1203408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203408>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043792
ECLASS-15.0	21043792

ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

PPS-ST (6,5X15)Q - Stanzeinsatz



1203408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203408>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de