

CRIMPFOX UD 6-4 - Presszange



1205244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205244>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, Vierkantverpressung, für Aderendhülsen 0,25 - 6 mm² nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1205244
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4017918116873
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	449 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	410 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX UD 6-4 - Presszange

1205244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205244>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
AWG min	23
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	24 ... 10

Maße

Länge	175 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX UD 6-4 - Presszange

1205244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205244>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205244>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX UD 6-4 - Presszange

1205244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205244>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX UD 6-4 - Presszange



1205244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205244>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de