

# SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x6,5x150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

## Ihre Vorteile

- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Kaufmännische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1205079                  |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH3144                   |
| GTIN                                     | 4017918019112            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 89,4 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88,6 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 82054000                 |
| Ursprungsland                            | CZ                       |

# SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schraubwerkzeug

Bauform

Schlitz


### Anschlussdaten

Abtrieb

Schlitz

### Maße

Maßzeichnung



Breite

33 mm

Klingenbreite

6,5 mm

Klingenhöhe

150 mm

Länge

248 mm

Schlüsselweite

0 mm

Schlüsselweite Montage

0 mm

Klingendicke

1 mm

### Materialangaben

Material

legierter Werkzeugstahl

### Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

# SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher


1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 086858



**EAC**

Zulassungs-ID: 7500525.13.12.00701

# SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000158 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher



1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)