

CRIMPFOX 25R - Presszange



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm² ... 25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 %

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212039
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
Katalogseite	Seite 421 (C-3-2019)
GTIN	4046356453905
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	681,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	681,4 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	WM-Crimp
Produkteigenschaft	Geringe Griffweite
	Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG min	8
AWG max	4

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	6

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	25 mm ²
AWG max	4

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	10 mm ² ... 25 mm ²
Querschnittsbereich AWG	8 ... 4

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX 25R - Presszange



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Presszange



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

21043811

ETIM

ETIM 9.0

EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

CRIMPFOX 25R - Presszange



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de