

1206243

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206243>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferungszustand ohne Stanzeinsätze

Ihre Vorteile

- Gratfreies und spanloses Ablängen
- Kraftsparendes und gelenkschonendes Schneiden durch optimale Hebelübersetzung
- Schnelle und komfortable Einstellung der Schnittlänge durch einen Anschlag
- Präzise und gleichmäßige Schnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206243
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3115
GTIN	4017918166540
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21.500 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21.500 g
Zolltarifnummer	82034000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Profilschneider
Anwendung	Tragschiene und 2 Lochstanzen für NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 und NLS-CU 3/10
Ausführung	Millimeter
Produkteigenschaft	Metrische Maßschiene 1 m mit Anschlagwagen
	Mit 2 Lochstanzen ausrüstbar (optional)
	Mit Klappmechanismus zum einfachen Austausch der Lochstanzen
	Sehr robuste Bauweise
	Gratfreies, spanloses Schneiden
	Optimierte Hebelübersetzung
	Zur Tischmontage (Schraublöcher vorhanden)

Maße

Breite	250 mm
Höhe	230 mm
Länge	100 mm
Länge der Maßschiene	1000 mm
Länge des Handhebels	860 mm
Materialstärke max.	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
Material	Stahl

PPS CLASSIC M - Schneidwerkzeug



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206243>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	21043714
ECLASS-15.0	21043714

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1206243

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206243>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de