

CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212057>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, symmetrisch

Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben ab
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212057
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3132
GTIN	4046356453929
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	674,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	670,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Symmetrische Crimpform

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	4 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	20 ... 10

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212057>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212057>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212057>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6 - Presszange



1212057

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212057>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de