

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, von nicht isolierten CU-Rohrkabelschuhen (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², HEX-Crimp

Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
- Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 %

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212066
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356454063
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	661,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	661,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Crimpen von genormten Verbindern nach DIN 46235 Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8
Außendurchmesser	7,00 mm
Innendurchmesser	4,50 mm

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	6
Außendurchmesser	8,50 mm
Innendurchmesser	5,50 mm

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	25 mm ²
AWG max	4
Außendurchmesser	10,00 mm
Innendurchmesser	7,00 mm

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	10 mm ² ... 25 mm ²
Querschnittsbereich AWG	7 ... 2/0

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Presszange



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212066>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de