

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Crimpeinsatz



1212074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212074>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 1,5 mm² und 1,5 - 2,5 mm² (Rot, Blau),
verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212074
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Z
GTIN	4046356452533
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	78,31 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	74,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Crimpeinsatz



1212074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212074>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Oval-Crimp
Produkteigenschaft	Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	22
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
------------------------------	---

Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Crimpeinsatz



1212074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212074>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212074>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Crimpeinsatz



1212074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212074>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Crimpeinsatz



1212074

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212074>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de