

# CRIMPFOX-CX 4,52 - Presszange



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212094>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm, HEX-Crimp

## Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212094
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356453868
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	439,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	439,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre

#### Crimpstelle 1

Crimpbreite	3,25 mm
-------------	---------

#### Crimpstelle 2

Crimpbreite	4,52 mm
-------------	---------

#### Crimpstelle 3

Crimpbreite	1,69 mm
-------------	---------

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	1,69 mm <sup>2</sup> ... 4,52 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---

### Maße

Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

#### Außenmaß

Außendurchmesser	1,69 mm ... 4,52 mm
------------------	---------------------

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-CX 4,52 - Presszange


1212094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212094>



## Zeichnungen

### Produktzeichnung



# CRIMPFOX-CX 4,52 - Presszange



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212094>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212094>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-CX 4,52 - Presszange



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212094>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-CX 4,52 - Presszange



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212094>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)