

CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für LWL-Steckverbinder, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, HEX-Crimp

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212099
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356454001
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	678 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	678 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Geringe Betätigungskraft
	Langer Griff für Querschnitte bis 50 mm ²
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre
	Griff mit Antirutschpad
	Crimpkraft nachjustierbar
	Befestigungsöse für Sicherheitsband

Crimpstelle 1

Crimpbreite 3,25 mm

Crimpstelle 2

Crimpbreite 3,84 mm

Crimpstelle 3

Crimpbreite 5,41 mm

Crimpstelle 4

Crimpbreite 5,00 mm

Crimpstelle 5

Crimpbreite 4,52 mm

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch 3,25 mm² ... 5,41 mm²

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Außenmaß

Außendurchmesser 3,25 mm ... 5,41 mm

Materialangaben

CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange

1212099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>



Farbe

schwarz

CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de