

# CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange



1212113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212113>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Presszangen zum Verarbeiten von gedrehten Kontakten
- Die integrierte Positionierhilfe sorgt im Gesenk für die exakte Ausrichtung der Kontakte
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212113
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4046356454018
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	723,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	723,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	18

#### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	16

#### Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

#### Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	26 ... 12

### Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Stahl

# CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212113>



## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 8.0

EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

# CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange



1212113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212113>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)