

TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1208487

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208487>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M8-Steckverbinder

Ihre Vorteile

- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1208487
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH314A
GTIN	4046356014571
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	92,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	92,1 g
Zolltarifnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drehmomentwerkzeug
Bauform	Sechskant SW4
Produkteigenschaft	Zwei-Komponenten-Griff
	Sechskant-Abrollschutz
	Mit voreingestelltem Drehmoment
	Vielzahl an SAC-BIT-Aufsätzen
	Drehmomentgenauigkeit nach DIN ISO 6789

Anschlussdaten

Drehmomentbereich	0,2 Nm ... 0,2 Nm
Abtrieb	Außensechskant

Maße

Breite	37 mm
Klingenbreite	0 mm
Klingenhöhe	100 mm
Länge	205 mm
Klingendicke	0 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1208487

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208487>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208487>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1208487

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208487>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 9.0	EC002132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1208487

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208487>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de