

# CRIMPFOX 6S-F - Presszange



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212043>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, frontale Einführung, Vierkant-Crimp

## Ihre Vorteile

- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Entriegelbare Zwangssperre
- Umfangreiches Presszangen-Programm
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212043
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4046356453875
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	460,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	426,16 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Crimpwerkzeug

Verpressung

Vierkant-Crimp

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.

0,5 mm<sup>2</sup>

Querschnitt max.

6 mm<sup>2</sup>

AWG min

20

AWG max

10

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

Querschnittsbereich AWG

20 ... 10

### Maße

Breite

18 mm

Höhe

59 mm

Länge

198 mm

### Materialangaben

Farbe

schwarz

# CRIMPFOX 6S-F - Presszange


1212043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212043>



## Zeichnungen

### Produktzeichnung



# CRIMPFOX 6S-F - Presszange



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212043>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

21043811

### ETIM

ETIM 9.0

EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

# CRIMPFOX 6S-F - Presszange



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212043>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)