


CF 500/COV RC 10 - Abdeckhaube



1212252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212252>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für Kabelschuhe: 0,5 mm² ... 10 mm² (RC 10), für Rohrkabelschuhe: 4 mm² ... 10 mm² (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212252
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4046356450140
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,1 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

CF 500/COV RC 10 - Abdeckhaube



1212252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212252>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
------------	-----------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm ² ... 10 mm ²
----------------------------	--

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	70 mm
Länge	105 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	Kunststoff
Material Verschraubung	Metall

CF 500/COV RC 10 - Abdeckhaube



1212252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212252>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/COV RC 10 - Abdeckhaube



1212252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de