

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Crimpeinsatz

1212083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212083>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 0,1 - 1 mm<sup>2</sup>, verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212083
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Z
GTIN	4046356454537
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	71,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M

### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,1 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	24

### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	22

### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	18

## Anschlussdaten

### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,1 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---

## Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

## Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Crimpeinsatz



1212083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212083>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212083>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212083>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

### ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Crimpeinsatz



1212083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212083>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)