

CRIMPFOX-CX 6,48 - Presszange

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, HEX-Crimp

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212095
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356453882
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	437,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	437,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-CX 6,48 - Presszange

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Crimpbreite	5,41 mm
-------------	---------

Crimpstelle 2

Crimpbreite	6,48 mm
-------------	---------

Crimpstelle 3

Crimpbreite	1,69 mm
-------------	---------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	1,69 mm ² ... 6,48 mm ²
------------------------------	---

Maße

Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	1,69 mm ... 6,48 mm
------------------	---------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Presszange


1212095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



Zeichnungen

Produktzeichnung



CRIMPFOX-CX 6,48 - Presszange

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48 - Presszange

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Presszange

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212095>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de