

CRIMPFOX-CX 10,90 - Presszange



1212098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212098>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 10,90 mm, 2,54 mm, HEX-Crimp

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212098
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356453981
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	667,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	667,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-CX 10,90 - Presszange

1212098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212098>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Crimpwerkzeug

Verpressung

HEX-Crimp

Produkteigenschaft

Seitliche Leitereinführung

Entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Crimpbreite

10,90 mm

Crimpstelle 2

Crimpbreite

2,54 mm

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

2,54 mm² ... 10,9 mm²

Maße

Breite

25 mm

Höhe

68 mm

Länge

256 mm

Außenmaß

Außendurchmesser

2,54 mm ... 10,9 mm

Materialangaben

Farbe

schwarz

CRIMPFOX-CX 10,90 - Presszange

1212098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212098>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212098>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 10,90 - Presszange



1212098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212098>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 10,90 - Presszange



1212098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212098>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de