

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212124>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Brückenstege von Steckbrücken FBS ...
und Einlegebrücken EB ...

Ihre Vorteile

- Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
- VDE-geprüft
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Präzisionsschneide für die zugehörige Anwendung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212124
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH311S
GTIN	4046356454247
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	222,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	296 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidwerkzeug
Anwendung	Steckbrücken
Produkteigenschaft	Vornschneider zum Ausklinken von FBS- und EB-Brücken
	Induktiv gehärtete Präzisionsschneide
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringer Kraftaufwand
	Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet

Maße

Breite	60 mm
Höhe	30 mm
Länge	190 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
Material	Stahl mit Kunststoffgriff

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	0,2 mm ... 3,5 mm
--------------------------	-------------------

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212124>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043712
ECLASS-15.0	21043712

ETIM

ETIM 9.0	EC002222
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de