

# CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212329

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212329>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk (Paar), für CRIMPFOX-C120, für isolierte Ringkabelschuhe 25 mm<sup>2</sup>, Oval-Crimp

## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1212329                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH313Z                   |
| GTIN                                     | 4046356454759            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 161,9 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 161,9 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 82079091                 |
| Ursprungsland                            | DE                       |

# CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212329

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212329>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Produkttyp         | Gesenk                                          |
| Verpressung        | Oval-Crimp                                      |
| Produkteigenschaft | Wechseleinsatz für die Crimpzange CRIMPFOX-C120 |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Querschnittsbereich metrisch | = 25 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------------------------------|

### Materialangaben

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

# CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212329

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212329>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212329>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212329

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212329>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043892 |
| ECLASS-13.0 | 21043892 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011822 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212329

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212329>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)