

# CRIMPFOX-C50 - Presszange



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212340>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken für verschiedenste Kontaktarten bis 50 mm<sup>2</sup>



## Ihre Vorteile

- Ein mechanisches Antriebssystem reduziert den Kraftaufwand auf ein Minimum
- Einfach klappbare Backenhalter erlauben den schnellen Wechsel der Gesenke
- Große Vielfalt der zur Verfügung stehenden Gesenke

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212340
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313A
GTIN	4046356454865
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.619 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.527,2 g
Zolltarifnummer	82055980
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	universal
Produkteigenschaft	Grundzange zur Aufnahme von Gesenken
	Gelenkkopf für sperrige Verbinderformen
	Mit Ratschenmechanismus
	Entriegelbare Zwangssperre
	Robust und langlebig

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm <sup>2</sup> ... 70 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	10 ... 2/0

### Maße

Breite	60 mm
Höhe	65 mm
Länge	280 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-C50 - Presszange



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212340>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212340>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C50 - Presszange



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212340>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-C50 - Presszange



1212340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212340>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)