

SF-BIT-TX 10-50 - Schraubeinsatz



1212573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212573>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Torx®, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: TX 10 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212573
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4046356590082
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

SF-BIT-TX 10-50 - Schraubeinsatz

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212573>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Bauform

Torx

Anschlussdaten

Abtrieb

Torx®

Maße

Klingenhöhe

50 mm

Länge

50 mm

Materialangaben

Farbe

silberfarben

Material

legierter Werkzeugstahl

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN 3126

SF-BIT-TX 10-50 - Schraubeinsatz

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212573>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212573>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-TX 10-50 - Schraubeinsatz

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212573>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21044202
ECLASS-15.0	21044202

ETIM

ETIM 10.0	EC003864
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-BIT-TX 10-50 - Schraubeinsatz

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212573>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de