

# CUTFOX-CD - Verdrahtungskanalschneider



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanalschere, zum Ablängen von Verdrahtungskanälen, -Deckeln und Profilen aus Kunststoff, 45° Anschlag auch für Gehrungsschnitte, Schnittlänge, 75 mm

## Ihre Vorteile

- Mit Federrückstellung
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt durch besondere Schneidengeometrie und optimale Hebelübersetzung
- Abgleitsicherer ergonomischer Griff
- 45°-Anschlag
- Schnittbreite 75 mm
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Präzisionsschneide für Verdrahtungskanäle

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212474
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3114
Katalogseite	Seite 399 (C-3-2019)
GTIN	4046356527026
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	461,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	439,2 g
Zolltarifnummer	82015000
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidwerkzeug
Anwendung	Kunststoff-Verdrahtungskanal
Produkteigenschaft	Beschichtete Schneide
	Kompakte Bauweise
	Anschlag für 45° oder 90°
	Schaumstoffauflage
	Mit Arretierung
	Für Verdrahtungskanäle bis 75 mm Breite und 2,5 mm Materialstärke

### Maße

Klingenbreite	75 mm
Länge	245 mm
Materialstärke	2,5 mm
Materialstärke max.	2,5 mm

#### Außenmaß

Außendurchmesser	> 0 mm
------------------	--------

### Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
-------	------------

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 0 mm
--------------------------	--------

# CUTFOX-CD - Verdrahtungskanalschneider



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CUTFOX-CD - Verdrahtungskanalschneider



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

21043716

### ETIM

ETIM 9.0

EC000565

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

23151900

# CUTFOX-CD - Verdrahtungskanalschneider



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)