

SAC BIT MIN-D25 - Werkzeug

1212512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212512>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckaufsatz zur Montage von 7/8"-Steckverbindern, mit Rändeldurchmesser 25 mm, mit 4 mm Sechskantantrieb



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212512
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4046356585750
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25,6 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schraubwerkzeug

Anschlussdaten

Abtrieb

QUICKON-Schnellanschluss

Materialangaben

Beschichtung

vernickelt

Material Basiselement

Stahl

SAC BIT MIN-D25 - Werkzeug



1212512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212512>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21045191
ECLASS-15.0	21045191

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SAC BIT MIN-D25 - Werkzeug



1212512

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212512>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de