

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



**Werkzeugkoffer**, abschließbar, mit einstellbarem Trageriemen, bestückt mit: Kabel-, Seiten-, Mikroschneider, Abisolier- und Abmantelwerkzeugen, Crimpwerkzeug-Set, Kombi-, Spitz-, Wasserpumpenzange, VDE Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schaltschrankschlüssel, Spannungsprüfer, Aderendhülsen-Box, Messer, Maßband, Durchgangsprüfer, Reißnadel, Ring-Maulschlüssel-Set, Rollgabelschlüssel, T-Griff-Sechskantschlüssel, Sicherheitsbrille, Hammer, 47-teiliger Knarren-Steckschlüsselsatz, 1/4"

## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1212629                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH3511                   |
| GTIN                                     | 4046356652483            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13.280 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13.280 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 82060000                 |
| Ursprungsland                            | DE                       |

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## Set besteht aus

### CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212128>



**Kabelschneider**, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm<sup>2</sup>)

---

### CUTFOX-S VDE - Seitenschneider

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212207>



Seitenschneider für harte (Pianodraht) und weiche Drähte, VDE 1000 V AC/  
1500 V DC geprüft

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## MICROFOX-SB - Seitenschneider

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212489>



Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm Durchmesser

---

## WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212150>



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm<sup>2</sup> flexibel / 1,5 mm<sup>2</sup> starr, Abisoliermesser austauschbar

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212162>



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Installationsleitungen von Ø 8 - 13 mm ,  
z. B. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Einzeladerabisolierung 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>  
, mit Längsschnittklinge und ausschiebbarem Messer

---

## WIREFOX-D 28 - Abisolierwerkzeug

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212174>



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von Ø 8 - 28 mm

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## WIREFOX-D 11 - Abisolierwerkzeug

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212160>



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von mehradrigen Signal-, Steuer-, und Glasfaserleitungen von Ø 2,5 - 11 mm. Isolationsstärke bis 1 mm

---

## CRIMPFOX-M SET - Crimpzangen-Set

1212093

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212093>



Crimpzangen-Set, bestehend aus CRIMPFOX-M (Zange) und Gesenken für isolierte Kabelschuhe 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (1212074), unisolierte Rohrkabelschuhe 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup> (1212079) und Aderendhülsen 0,25 ... 10 mm<sup>2</sup> (1212080) und 16/25 mm<sup>2</sup> (1212081).

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Crimpeinsatz

1212073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212073>



Gesenk, für Crimpfox-M, für isolierte Kabelschuhe 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup> und 4 - 6 mm<sup>2</sup> (Hellgrün, Gelb), verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

---

## UNIFOX-C VDE - Kombizange

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212202>



Kombizange, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Größe: 180 mm

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## UNIFOX-P VDE - Spitzzange

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212204>



**Spitzzange mit Schneide**, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/  
1500 V DC geprüft

---

## UNIFOX-WP - Wasserpumpenzange

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212365>



Wasserpumpenzange, mit durchgestecktem Gelenk, doppelt verzahnten  
Greifflächen, nach VDE ISO 8976

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>

## SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205037>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,4x2,5x80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,5x3,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>

## SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205066>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205079>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x6,5x150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>

## SZK PH0 VDE - Schraubendreher

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205147>



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 0 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## SZK PH1 VDE - Schraubendreher

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205150>



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## SZK PH2 VDE - Schraubendreher

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205163>



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## DUSPOL EXPERT - Spannungsprüfer

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209091>



Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## USS 4 - Schaltschrankschlüssel

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1203149>



**Schaltschrankschlüssel**, aus Metall, für alle gängigen Schaltschränke

---

## AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>



Sortimentkasten, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 50 Stck. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 Stck. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

## TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



### AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasten

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202986>



**Sortibox**, bestückt mit TWIN-Aderendhülsen nach DIN 46228-4, je 50 Stck.  
AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN  
2x1,5-8 BK, 25 Stck. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

---

### TOOL-CASE EMPTY - Werkzeugkoffer

1212628

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212628>



**Werkzeugkoffer**, unbestückt, abschließbar, mit Gummilaschen zur  
Werkzeugfixierung

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>

## SF-THEX 2,5-100 - Schraubendreher

1212638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212638>



T-Griff Schraubendreher, für Innensechskantschrauben, Sechskant (mit Fase),  
Größe: Hex 2,5 x 100 mm, ergonomisch geformter Griff, matt verchromt

---

## SF-THEX 3-100 - Schraubendreher

1212639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212639>



T-Griff Schraubendreher, für Innensechskantschrauben, Sechskant (mit Fase),  
Größe: Hex 3 x 100 mm, ergonomisch geformter Griff, matt verchromt

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>

## SF-THEX 4-150 - Schraubendreher

1212640

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212640>



T-Griff Schraubendreher, für Innensechskantschrauben, Sechskant (mit Fase),  
Größe: Hex 4 x 150 mm, ergonomisch geformter Griff, matt verchromt

---

## SF-THEX 5-150 - Schraubendreher

1212641

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212641>



T-Griff Schraubendreher, für Innensechskantschrauben, Sechskant (mit Fase),  
Größe: Hex 5 x 150 mm, ergonomisch geformter Griff, matt verchromt

# TOOL-CASE - Werkzeugkoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212629>



## SF-SOCKET SET 47 - Werkzeug-Set

1200292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200292>



**Stecknusskasten 1/4"**, 47-teilig, 1/4"-Umschaltknarre, 48 Zähne mit Schnellverriegelung, 1/4"-Verlängerungen 50 mm und 100 mm, 1/4"-Schraubgriff, 1/4" biegsame Verlängerung 150 mm, 1/4"-Kardangeln, 1/4" T-Griff

2 x 1/4"-Bitadapter, 13 gerändelte 1/4"-Stecknüsse SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gerändelte Stecknussbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x Schlitz 4, 5, 5, 7 mm, Winkelstiftschlüssel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, bruch- und schlagfester Kunststoffkoffer mit Metallverschlusslasche

---

## MEASURING TAPE 5M I/M - Messgerät

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200304>



Maßband, mit automatischem Bandeinzug und Arretierung, Maßscheine: Inch/Metrisch, Länge: 5 m

## Technische Daten

### Hinweise

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein                        | Werkzeugkoffer                                                                                          |
| Environmental Product Compliance |                                                                                                         |
| California Proposition 65        | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

|                |              |
|----------------|--------------|
| Produkttyp     | Werkzeug-Set |
| Verpackungsart | Koffer       |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 260 mm |
| Höhe   | 270 mm |
| Tiefe  | 260 mm |
| Länge  | 510 mm |

### Materialangaben

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Farbe    | schwarz (RAL 9005) |
| Material | Polyester          |

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000149 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)