

# ZAP 40 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212630>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 4 mm<sup>2</sup>, Trapezverpressung, seitliche Einführung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212630
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3232
GTIN	4046356661027
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	778,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	734,2 g
Zolltarifnummer	84671900
Ursprungsland	DE

# ZAP 40 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212630>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	trapezförmig
Luftverbrauch je Pressung	0,2 l
Pressdruckbereich	4,00 bar ... 6,00 bar
Produkteigenschaft	Start des Crimpzyklus durch den Handschalter
	Öse zur Verwendung eines Balancers
	Mehrere Gesenknester
	Gesenkbreite: 12 mm
	Einführtrichter ermöglicht einfache Positionierung

### Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	0 Hz
Leistungsaufnahme	0 W

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
------------------------------	--

### Maße

Breite	44 mm
Höhe	44 mm
Länge	200 mm

# ZAP 40 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212630>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212630>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

Zulassungs-ID: 0278662

# ZAP 40 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212630>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 40 - Crimpwerkzeug, pneumatisch



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212630>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)