

# SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schraubeinsatz

1212646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212646>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Sechskant, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 2,5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212646
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4046356662741
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,05 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,05 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

# SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schraubeinsatz



1212646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212646>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubwerkzeug
Anwendung	1/4"
Bauform	Sechskant

### Anschlussdaten

Abtrieb	Außensechskant
---------	----------------

### Maße

Klingenhöhe	50 mm
Länge	50 mm

### Materialangaben

Farbe	silber
-------	--------

# SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schraubeinsatz



1212646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212646>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212646>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schraubeinsatz



1212646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212646>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-15.0	21044290
ECLASS-13.0	21044290

### ETIM

ETIM 9.0	EC011813
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schraubeinsatz



1212646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212646>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)