

TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,8 Nm, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Ihre Vorteile

- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... stellen Sie das Drehmoment individuell ein
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212597
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH314A
Katalogseite	Seite 460 (C-3-2019)
GTIN	4046356590716
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	91,2 g
Zolltarifnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Drehmomentwerkzeug

Bauform

Sechskant SW4

Anschlussdaten

Drehmomentbereich

0,8 Nm ... 0,8 Nm

Abtrieb

Außensechskant

Maße

Breite

37 mm

Klingenbreite

0 mm

Klingenhöhe

100 mm

Länge

205 mm

Klingendicke

0 mm

Materialangaben

Farbe

schwarz

Material

legierter Werkzeugstahl

TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

21040417

ETIM

ETIM 9.0

EC002132

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111700

TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher



1212597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212597>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de