

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Schlitz, gestuft, E6,3-1/4" Antrieb, für Prüfbuchsensschrauben, Größe: 0,6 x 3,5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschräuber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212605
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4046356590280
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,34 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,31 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubwerkzeug
Anwendung	1/4"
Bauform	Schlitz
Produkteigenschaft	Prüfbuchsen Schraubenkopf

Anschlussdaten

Abtrieb	Prüfbuchsenschrauben
---------	----------------------

Maße

Maßzeichnung	
Klingenbreite	3,5 mm
Klingenhöhe	50 mm
Länge	50 mm
Klingendicke	0,6 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Stahl

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN 3126
-----------	----------

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz


1212605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>



Zeichnungen

Maßzeichnung



SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212605>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de