

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Presszange



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212716>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für CATV Verbinder RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, zwei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung
- Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-CATV Steckverbindern

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212716
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356857659
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	677,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	677,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Seitliche Leitereinführung
	Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern

Crimpstelle 1

Crimpbreite

8,23 mm

Crimpstelle 2

Crimpbreite

1,69 mm

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

1,69 mm² ... 8,23 mm²

Maße

Breite	22 mm
Höhe	80 mm
Länge	256 mm

Außenmaß

Außendurchmesser

1,69 mm ... 8,23 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Presszange



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212716>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212716>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Presszange



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212716>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CATV 8,23 - Presszange



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212716>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de