

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Presszange



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212717>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für CATV Verbinder, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung
- Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-CATV Steckverbindern

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212717
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356857666
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	675,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	675,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Seitliche Leitereinführung
	Presszange zum Verarbeiten von Koaxial-Steckverbindern

Crimpstelle 1

Crimpbreite	6,65 mm
-------------	---------

Crimpstelle 2

Crimpbreite	8,23 mm
-------------	---------

Crimpstelle 3

Crimpbreite	9,70 mm
-------------	---------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6,65 mm ² ... 9,7 mm ²
------------------------------	--

Maße

Breite	22 mm
Höhe	80 mm
Länge	256 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	6,65 mm ... 9,7 mm
------------------	--------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Presszange



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212717>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212717>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Presszange



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212717>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Presszange



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212717>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de