

CRIMPFOX-RCT 16-1 - Presszange



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212731>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für nicht isolierte Rohrkabelschuhe, 4 - 16 mm², Indent- und HEX-Crimp

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Presszange für nicht isolierte Rohrkabelschuhe
- Kompakte und leichte Bauweise

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212731
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356857901
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	701,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	701,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Schmaler Kopfbereich für beengte Umgebungen
	Hohes Übersetzungsverhältnis
	Zweihandbedienung
	Entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	4 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	11
AWG max	10

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	5

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	4 mm ² ... 16 mm ²
Querschnittsbereich AWG	11 ... 5

Maße

Breite	30 mm
Höhe	70 mm
Länge	304 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RCT 16-1 - Presszange



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212731>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212731>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 16-1 - Presszange



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212731>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 16-1 - Presszange



1212731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212731>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de