

SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schraubeinsatz



1212754

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212754>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 1 mm x 4 mm x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschräuber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212754
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4046356895477
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,8 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schraubwerkzeug

Bauform

Schlitz

Anschlussdaten

Abtrieb

Schlitz

Maße

Klingenbreite

4 mm

Klingenhöhe

70 mm

Länge

70 mm

Klingendicke

1 mm

Materialangaben

Farbe

silberfarben

Material

Stahl

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1

SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schraubeinsatz



1212754

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212754>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212754>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schraubeinsatz



1212754

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212754>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schraubeinsatz



1212754

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212754>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de