

CRIMPFOX 6 CUS - Presszange



1212767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228
Teil 1+4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

Ihre Vorteile

- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Entriegelbare Zwangssperre
- Umfangreiches Presszangen-Programm
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212767
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313V
GTIN	4046356942942
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	442,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	441,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX 6 CUS - Presszange



1212767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Crimpwerkzeug

Verpressung

Trapez-Crimp

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

0,25 mm² ... 6 mm²

Querschnittsbereich AWG

24 ... 10

Maße

Breite

18 mm

Höhe

59 mm

Länge

198 mm

Materialangaben

Farbe

schwarz

CRIMPFOX 6 CUS - Presszange


1212767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>



Zeichnungen

Produktzeichnung



CRIMPFOX 6 CUS - Presszange



1212767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6 CUS - Presszange



1212767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6 CUS - Presszange



1212767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de