

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Presszange



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212774>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, symmetrisch

Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben ab
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212774
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313V
GTIN	4046356943017
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	670,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	670,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Presszange



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212774>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	4 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	20 ... 10

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Presszange



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212774>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212774>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Presszange



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212774>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Presszange



1212774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212774>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de