

CRIMPFOX-RC 10 CUS - Presszange



1212776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212776>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 4 mm² ... 10 mm², Doppelindent-Crimp

Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RC 10 rundet das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
- Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 %

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 1212776 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH313V |
| GTIN | 4046356943031 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 670,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 660,2 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

1212776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212776>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Crimpwerkzeug

Verpressung

Indent-Crimp

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

4 mm² ... 10 mm²

Querschnittsbereich AWG

12 ... 8

Maße

Breite

25 mm

Höhe

68 mm

Länge

256 mm

Materialangaben

Farbe

schwarz

CRIMPFOX-RC 10 CUS - Presszange



1212776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212776>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212776>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 10 CUS - Presszange



1212776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212776>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-RC 10 CUS - Presszange



1212776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212776>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de