

CUTFOX 12_DB - Kabelschneidwerkzeug



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212788>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²),
Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- CUTFOX ... Kabelschneider für professionelle Schneidergebnisse
- Alle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212788
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3112
GTIN	4046356994644
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	221,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	206,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schneidwerkzeug

Anwendung

Al , Cu

Maße

Breite

53 mm

Länge

165 mm

Durchmesser

12 mm

Materialangaben

Farbe

mehrfarbig

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser

12,00 mm

CUTFOX 12_DB - Kabelschneidwerkzeug



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212788>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212788>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212788>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 9.0	EC000142
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX 12_DB - Kabelschneidwerkzeug



1212788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212788>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de