

UNIFOX-CE VDE_DB - Kombizange



1212817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212817>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kombizange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 ... M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
- Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer
- VDE-schutzisolierte Kombizangen UNIFOX ... in gerader und abgewinkelter Form

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212817
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356994828
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	330,766 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	313,86 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
------------	-------------------

Maße

Länge	200 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

1212817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212817>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212817>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

1212817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212817>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 9.0	EC000836
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

1212817

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212817>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de